


AbSorb®

Tekniske specifikationer for Type ALFA...

AbSorb® tilbyder støjdemping af høj kvalitet. Alle vores løsninger er kundetilpassede så individuelle ønsker og krav tilgodeses.



STØJ

De fleste kender til irritationen over en vandhane, der drypper. Når man først "er blevet opmærksom på" lyden, hører man den hele tiden. Det samme gør sig gældende for trafik- og jernbanestøj! Opmærksomheden sammenholdt med støjens styrke resulterer i stress...

Med AbSorb® støjskærme kan problemet løses effektivt!

MODULOPBYGGET STØJSKÆRM

AbSorb® ALFA støjskærmen - er udviklet som et særligt kassettesystem. Skærmen består af færdigsamlede kassetter i standardmål med fast højde og bredde pr. fag.

Skærmens specielle konstruktion gør, at skærmen kan følge vejens naturlige sving og krumninger.

Eventuelle niveauforskelle i etableringsgrundlaget kan tillige udlignes, således at den bedste støjdemping opnås.

STÅLKONSTRUKTION

AbSorb®'s stålkonstruktion er udført i certificeret stål.

Alle søjler, rammer, profiler og monteringsbeslag er varmforzinkede til dansk standard DS/ISO 1461.

AbSorb® udleverer certifikat på kvaliteten af hhv. stål og varmforzinkning - på forlangende.

INTELLIGENT STØJDÆMPNING

Hårde materialer som f.eks. glas, eternit, beton, acryl eller lignende reflekterer støjen, og medfører, at støjen kastes tilbage og forværres markant hos dem som bor på den anden side af vejen.

I åben og lav bebyggelse kan støjniveauet hos genboen øges med op til 3 dB(A), hvilket kan sammenlignes med en fordobling af trafikken.

Når lyden rammer et porøst materiale, som f.eks. AbSorb® ALFA støjskærmens kerne bliver, den absorberet, dvs. opsuges og "dør".

Ved anvendelse af absorberende materialer i en støjskærm bliver op til 95% af den støj, der rammer skærmen absorberet. En del af den lydenergi, som absorberes, omdannes til varme inde i skærmens kerne, mens en lille del bliver henholdsvis transmitteret og reflekteret.

AbSorb®'s støjskærme virker alle støjreducerende på grund af sine gode lydabsorberende egenskaber.

LYDISOLATIONSEVNE FOR ABSORB® KERNEN


Støj- og lydisolationsevne i dB(A) for AbSorb® kernemateriale					
Kernetykkelse:	50 [mm]	100 [mm]	125 [mm]	200 [mm]	250 [mm]
*Lydisolationsevne:	19 dB(A)	25 dB(A)	26 dB(A)	28 dB(A)	29 dB(A)

*Lydisolationsevnen i dB(A) for kernematerialet alene.

Vi anbefaler, at lydisolationsevnen bør være mindst 10dB(A) større end den ønskede støjdemping. Hvis der ønskes en støjdemping på 15dB(A) hos modtageren, anbefaler vi, at der vælges en kernetykkelse på 125[mm].

AbSorb®

Tekniske specifikationer for Type ALFA...



KONSTRUKTION

AbSorb® ALFA støjskærmen er en kassetteløsning, som består af færdige kassetter klar til montering. Hver kassette er bygget op med en kerne af støjabsorberende materiale beklædt med en diffusionsåben og UV-stabiliseret membran, som holdes på plads af et varm-galvaniseret stålgerüst.

Et særligt internt afstivningssystem sikrer optimal stabilitet og en usædvanlig stærk og holdbar konstruktion.

Kassetteløsningen giver mulighed for en nem, enkel og hurtig etablering. Når søjlerne er etablerede monteres de præfabrikerede kassetter mellem søjlerne.

DIMENSIONERING AF STØJSKÆRM

En støjskærms dæmpende effekt afhænger bl.a. af følgende faktorer:

1. Afstanden mellem støjilden, støjskærmen og modtageren
2. Højde af støjskærmen
3. Længden af støjskærmen
4. Tykkelsen af støjskærmen
5. Materialevalg og sammensætning
6. Kvaliteten af de anvendte materialer

STØJSKÆRMSTYKKELSER


Skærmdæmpningen (=lydisolationsevnen) afhænger til dels af skærmens tykkelse - ligesom højde, længde og placering er væsentlige faktorer.

Lydisolationsevnen, som måles i dB, er egenskaben til at isolere lyd fra den ene side af en støjskærm til den anden side. Skærmens tykkelse har derfor indflydelse på lydabsorptionsevnen.

Absorptionskoefficienten angiver, hvor stor en andel af lydenergien, der absorberes, når lyden rammer en flade og varierer med frekvensen. Normalt er absorptionskoefficienten lille ved lave frekvenser og stor ved høje frekvenser. Diagrammet til venstre viser sammenhængen mellem absorptionskoefficienten og frekvensen for vores tyndeste kernemateriale.

SIKKERHED

Som en ekstra sikkerhed mærkes og nummereres alle AbSorb® støjskærme, hvilket betyder at den enkelte skærm altid kan spores, hvis "uheldet skulle være ude".



KERNEMATERIALET

- AbSorb® ALFA dæmper støjen ved absorption - deraf navnet!
- AbSorb® ALFA's støj-dæmpende kernemateriale består af special-fremstillet stenuld, der er lavet af smeltet diabas, der er størknet som fibre.
- AbSorb® ALFA's kernemateriale forener stenens store styrke og fibrenes støj-dæmpende evner.
- AbSorb® ALFA's kernemateriale er "frostfast". Kernen suger ikke vand, og derfor kan frostsprængninger undgås.
- AbSorb® ALFA's kernemateriale har en meget stor rumvægt, som giver optimal akustisk dæmpning.

MEMBRAN

- AbSorb®'s membran sikrer en robust overflade overfor mekaniske påvirkninger.
- AbSorb®'s membran beskytter kernematerialet så optimal støj-dæmpning bibeholdes - også efter mange år!
- AbSorb®'s membran tillader passage af lyd, således at støjen kan absorberes.
- AbSorb®'s membran er "diffusionsåben" og sikrer herved passage af eventuel fugtighed.
- AbSorb®'s membran er UV-stabiliseret, hvilket betyder lang levetid for membranen og ikke mindst kernematerialet.